

Фильтры Серия MS

Новинка

Модульный тип. Стакан из алюминия.

Отделение капельной влаги за счёт центробежной фильтрации.



- » Удаление загрязнений и конденсата
- » Большой расход

Фильтры с тонкостью фильтрации 25 мкм и 5 мкм используют совместно с оборудованием, допускающим класс очистки воздуха на входе не грубее ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная
Материалы	корпус – алюминий, стакан – алюминий, фильтрующий элемент – латунь, уплотнения – NBR
Присоединения	G1 ½, G2
Установка	вертикально, стаканом вниз
Рабочая температура	5 ÷ 60°C
Крепление	в магистрали
Макс. кратковременное давление на входе	15 бар (1,5 МПа)
Рабочее давление	до 10 бар (1 МПа)
Сброс конденсата	ручной/полуавтоматический, автоматический, резьбовой порт G1/8
Качество воздуха	[7:8:4] по ISO 8573-1:2010 – 25 мкм [6:8:4] по ISO 8573-1:2010 – 5 мкм
Расход при перепаде 7 → 6,5 бар	11500 Нл/мин (MS112) 18500 Нл/мин (MS200)
Объем стакана	180 см³
Масса	3,08 кг (MS112) 5,16 кг (MS200)






КОДИРОВКА

MS	112	-	F	0	8
MS	СЕРИЯ				
112	ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 112 = G1 1/2 200 = G2				
F	ФИЛЬТРЫ				
0	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 0 = 25 мкм 1 = 5 мкм				
8	СБРОС КОНДЕНСАТА: 0 = ручной/полуавтоматический 3 = автоматический 8 = резьбовой порт G1/8				
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ: FT02 FT03 FT01				

РАЗМЕРЫ

MS112-F*8

MS200-F*8



FT01 = фильтр без механизма сброса, G1/8
FT02 = фильтр с ручным/полуавтоматическим сбросом
FT03 = фильтр с автоматическим сбросом

КОРПУС БЕЗ МАЛОГО СТАКАНА	
Мод.	Описание
MS112-F0-1	Корпус с фильтрующим элементом 25 мкм, для фильтров MS112
MS112-F1-1	Корпус с фильтрующим элементом 5 мкм, для фильтров MS112
MS200-F0-1	Корпус с фильтрующим элементом 25 мкм, для фильтров MS200
MS200-F1-1	Корпус с фильтрующим элементом 5 мкм, для фильтров MS200

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
Мод.	Описание
MS112-F8	5 мкм, для фильтров MS112
MS200-F8	5 мкм, для фильтров MS200
MS112-F7	25 мкм, для фильтров MS112
MS200-F7	25 мкм, для фильтров MS200

МАЛЫЙ СТАКАН СБРОСА КОНДЕНСАТА	
Мод.	Описание
MS200-F2-P-0	Малый стакан с устройством ручного/полуавтоматического сброса конденсата для фильтров MS112 и MS200
MS200-F2-P-3	Малый стакан с устройством автоматического сброса конденсата для фильтров MS112 и MS200
MS200-F2-P-8	Малый стакан с резьбовым портом G1/8 сброса конденсата для фильтров MS112 и MS200

